

PHILIPS

间接光

灯带

LS080

白色

6922341975578

产品信息

产品尺寸



宽度:8mm □

产品参数 LS080低压灯带

瓦数/米 (W/m)	6			8		
流明/米 (lm/m)	560	600	600	840	900	900
灯珠数量 (颗/m)	60			120		
显色指数	>80					
色温 (K)	3000	4000	6500	3000	4000	6500
光束角	120°					
寿命 (小时)	20000					
防护等级	IP20					
电压 (V)	24					
长度 (mm)	5000					
宽度 (mm)	8					
厚度 (mm)	1.4					
重量 (g)	47.5	47.5	47.5	55	55	55
材质	FPCB					
配件:	变压器, 电源线, 转接头					

舒适护眼的 LED 灯

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

专为客厅和卧室照明设计

- 营造时尚热情的氛围

照明效果

- 光线明亮且分布均匀

安全

- 环保安全材料

产品亮点

营造时尚氛围

这款灯具按照现代人的品位、潮流和生活方式而设计，能够完美融入您的家居装饰，营造出您梦寐以求的局部氛围。

光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

环保安全材料

由环保和对儿童安全的材料制成，精心呵护您的安全和未来。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 20 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 120°
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

灯带

- 可延展性: 是

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 灯带
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 1460 mA
- 效能: 105 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.055 kg
- 高度: 0.14 cm
- 长度: 500 cm
- 宽度: 0.8 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 840
- 光色: 3000
- 灯具可调光: 否
- LED: 否
- 随附灯泡瓦数: 35
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341975578
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 1.5 cm
- 长度: 11.5 cm
- 宽度: 11.5 cm
- 材料编号 (12NC): 929002699709



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.84

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com