

# PHILIPS

## 小吸顶灯

实用


CL874

米色环 + 白色

RF 调光



6922341977176



## 弹指间，场景氛围随心变幻

为您的各种室内活动营造适宜的氛围。使用 Philips 色温变换球泡 LED 吸顶灯，借助现有开关即可进行控制，在明亮光线、自然光线和舒适暖光之间进行轻松切换。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

### 照明效果

- 多层次照明

### 超高品质

- EyeComfort 舒视光

### 调控

- 可通过墙壁开关调节色温
- 4 种预设场景

### 安装

- 专门设计的支架便于安装。

# 产品亮点

## 多层次照明

多层次照明打造独特且引人注目的光线分布方式。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

## 4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

## 专门设计的支架便于安装。

随附的支架方便您快速轻松地安装产品。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 矩形

## 设计和外观

- 颜色: 米色和白色
- 材料: 金属, 塑料

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 20,000

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 210 mA
- 效能: 70 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.9

## 产品尺寸和重量

- 净重: 3.5 kg
- 高度: 9.7 cm
- 长度: 54.7 cm
- 宽度: 49.7 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 2800
- 光色: 2700-6500
- 灯具可调光: RF 调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 40
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

**包装尺寸和重量**

- 净重: 3.47 kg
- 毛重: 5.15 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003264209



发行日期: 2024-01-18  
版本: 0.121

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)