

PHILIPS

线形灯管

LED

20 瓦 - 40 - 55 瓦

/

冷白光

6922341981555



吸顶灯具光源的卓越替代解决方案

MyCare LED 模块是传统圆形荧光灯的卓越替代解决方案。该灯具与传统圆形荧光灯外形相似，易于更换、节能效果出色且使用寿命长。

优质光源

- 无可见闪烁
- 特殊的光学设计打造出均匀的灯光效果
- 无需牺牲灯光质量也能享受 LED 出色的节能效果。更换现有的传统荧光灯，节能效果立竿见影，能耗可减少 64% 以上

选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 20 年
- 一款卓越的 LED 照明解决方案，可替代各种外形的吸顶灯具，对于传统光源和 LED 光源均适用。
- 借助磁铁，可完美嵌入到吸顶灯具中。使用连接器时更换更加轻松。

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输

出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

**更换范围广
轻松更换**

光学设计

节能高达 64%

长使用寿命灯泡 - 长达 20 年

使用寿命长达 20,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 20 年的完美照明解决方案。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 其他
- 插座: Other
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

灯泡尺寸

- 高度: 2.15 cm
- 宽度: 15.5 cm

耐用性

- 标称使用寿命: 20,000 小时
- 开关循环次数: 15,000
- 环境温度范围: -20 °C 至 45 °C

灯光特征

- 光束角度: 120 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 2200 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮 s
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K
- 相关色温 (标称): 6500 K
- 光效 (额定) (标称): 110 lm/W
- 光通量: 2,200 lm

其他

- EyeComfort: 是
- 批准标志: 遵从 RoHS

其他特征

- 效能: 110 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

包装信息

- EAN: 6922341981555
- EOC: 692234198155500
- 产品名称: LED MOD 20W 865

电源

- 功率系数 (小数): 0.5

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 20 W
- 瓦数当量: 40-55 W
- 功耗: 20 W

产品尺寸和重量

- 长度: 2.15 cm

额定值

- 额定使用寿命: 20,000 小时

技术规格

- 频率: 50-60 Hz
- 可调光: 否
- 线频率: 50 to 60 Hz
- 底盖: - | -

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341981555
- 净重: 0.11 kg
- 毛重: 0.16 kg
- 高度: 22.4 cm
- 长度: 20.2 cm
- 宽度: 2.7 cm
- 材料编号 (12NC): 929003620809



发行日期: 2023-12-28
版本: 0.82

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com