

PHILIPS

小吸顶灯

实用

CL200 G2

白色



6922341982057



舒适护眼的 LED 灯

Philips LED 灯具光线质量优异，专为舒适用眼而设计

照明效果

- 这款吸顶灯采用交错光学技术，巧妙地重新分布光线，提升整体照明体验。该灯具的透镜采用金字塔形微结构，可以漫射并均匀分布光线，让眼睛更舒适。

易于使用

- 轻松安装

照明效果

- 光照分布均匀

超高品质

- 易于清洗

产品亮点

交错光学技术

这款吸顶灯采用交错光学技术，巧妙地重新分布光线，提升整体照明体验。该灯具的透镜采用金字塔形微结构，可以漫射并均匀分布光线，让眼睛更舒适。

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

易于清洗

材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

光照分布均匀

光线均匀一致地洒满整个房间。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 142 mA
- 效能: 88 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.5

产品尺寸和重量

- 净重: 0.42 kg
- 高度: 5 cm
- 长度: 32 cm
- 宽度: 32 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 320 mm
- 光源亮度: 1500
- 光色: 4000
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 17
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341982057
- 净重: 0.42 kg
- 毛重: 0.66 kg
- 高度: 35.2 cm
- 长度: 5.4 cm
- 宽度: 35.2 cm
- 材料编号 (12NC): 915005773809



发行日期: 2024-01-18
版本: 0.132

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com