PHILIPS

筒灯

其他

优质风格

灰色

6922341997075



卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

与您的室内装饰出色融合
- 富有表现力的优雅形状

易于使用
- Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

照明效果
- 光线明亮且分布均匀

超高品质
- EyeComfort - 舒适护眼灯

产品亮点

富有表现力的优雅形状
简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

功能强大、性能可靠
Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

光线明亮且分布均匀
为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

Eyecomfort
灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

规格

设计和外观
- 颜色: 灰色
- 材料: 塑料

随附其他功能/附件
- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征
- 光束角度: 110 °
- 显色指数 (CRI): 80

其他
- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量
- 高度: 4.95 cm
- 长度: 9.5 cm
- 净重: 0.083 kg
- 凹面距离: 0.2 cm
- 宽度: 9.5 cm

服务
- 保修: 3 年

技术规格
- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 直径: 95 mm
- 光源亮度: 315
- 光色: 6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 3.5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6922341997075
- 净重: 0.083 kg
- 毛重: 0.112 kg
- 高度: 9.800 cm
- 长度: 5.400 cm
- 宽度: 9.800 cm
- 材料编号 (12NC): 929002542009

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.30

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com