

PHILIPS


间接光

其他

可充电

灰色

6941970600828



卓越的照明和样式

移动传感器，随时为您照亮整个空间

与您的室内装饰出色融合

- 适合窄小空间的紧凑外形

易于使用

- 易于安装、使用安全

照明效果

- 自然漫射光

产品亮点

适合窄小空间的紧凑外形

窄小空间安装的理想之选

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

自然漫射光

光线柔和，可有力避免眩光、强烈、直射和令人不适的光线。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 铝

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 20 年
- 亮度维持率: 70%

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 110°
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

灯带

- 可延展性: 否

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- EyeComfort: 否

其他特征

- 灯具电流: 950 mA
- 效能: 60 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.132 kg
- 高度: 0.85 cm
- 长度: 27 cm
- 宽度: 4.15 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 90
- 光色: 3000
- 主电源: 5 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970600828
- 净重: 0.13 kg
- 毛重: 0.19 kg
- 高度: 2.5 cm
- 长度: 4.6 cm
- 宽度: 37.2 cm
- 材料编号 (12NC): 929003323601



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.111

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com