

PHILIPS

小吸顶灯

实用

CL828

银色

RF 调光



6947830485307



弹指间，场景氛围随心变幻

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换不同光照设置，尽享每一刻美好时光

易于使用

- 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

超高品质

- EyeComfort 舒视光

调控

- 可通过墙壁开关调节色温
- 4 种预设场景
- 60 分钟后自动关闭
- 方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

产品亮点

高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

60 分钟后自动关闭

开启睡眠模式后，灯具将在 60 分钟后自动熄灭，无需再半夜起床关闭灯具。

方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

帮助您顺畅地在各级亮度之间进行切换，轻松营造理想氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 矩形

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属/塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 300 mA
- 效能: 67 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 3.1 kg
- 高度: 8.2 cm
- 长度: 56 cm
- 宽度: 56 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 3700
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: RF 调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 55
- IP 码: IP20

- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 3.1 kg
- 毛重: 4.6 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929002536310



发行日期: 2023-11-22
版本: 0.74

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com