

PHILIPS

Ultra Efficient 灯泡
2.5W

LED

替代白炽灯功率 40W

E27

色温 3000K

6947830485352



明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

散发出美妙的暖黄光，具有超长的使用寿命，可带来即时显著的节能效果。这款灯泡的设计优雅纯粹，是透明白炽灯泡的理想替换之选。

优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

选择可持续解决方案

- 既省钱又环保
- 长使用寿命灯泡 - 长达 50 年

生来就瞩目，明灭皆靓丽

- 经典玻璃 LED

产品亮点

柔光 LED: 舒适护眼



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮, 容易让人感到眩目。太弱, 又容易让人看到灯光闪烁。现在, 这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界, 为您的家居环境营造理想的氛围。

节能高达 90%

与标准灯泡相比, LED 技术节能高达 90%。因此, 节约的成本足以抵消购买费用, 节电长效持久。同时有助于保护环境。

长使用寿命灯泡 - 长达 50 年

使用寿命长达 50,000 小时, 可以减少您频繁更换灯泡的麻烦, 让您享受超过 50 年的完美照明解决方案。

玻璃透明设计

为您提供心仪的外观和满意的性能。经典的透明玻璃设计, 复刻传统灯泡的美妙明亮灯光, 与您的家完美契合。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 透明
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 玻璃

灯泡尺寸

- 高度: 10.5 cm
- 宽度: 6 cm

设计和外观

- 材料: 玻璃

耐用性

- 标称使用寿命: 50,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 标称光通量: 500 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 830 | CCT of 3000K

其他

- EyeComfort: 是

其他特征

- 效能: 200 lm/W

包装信息

- EAN: 6947830485352
- EOC: 694783048535200
- 产品名称: LED CLA 40W A60 E27
3000K CL UE CN

功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 2.5 W
- 瓦数当量: 40 W

产品尺寸和重量

- 长度: 10.5 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830485352
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.06 kg
- 高度: 15 cm
- 长度: 6.7 cm
- 宽度: 6.7 cm
- 材料编号 (12NC): 929003066408



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.44

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com