

PHILIPS

恒亮型拉尾泡 5W

LED

替代功率 白炽灯 32W/节能灯 7W

E14

色温 2700K

6947939111985



技术先进的家用 LED 灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

选择可持续解决方案

- Philips 包装盒上的描述值得信赖。

为您的家营造适宜的照明氛围

- 满足日常使用的简单 LED

不仅仅局限于照明的灯具

- 即时开启

产品亮点

无紫外线或红外线辐射

光束不含红外线，因此不发热；也不含紫外线，因此不会使织物和其它物品褪色。

满足日常使用的简单 LED

Philips 日常 LED 灯泡是满足您基本照明需求的绝佳选择。它具有迷人的灯光效果

和可靠的 Philips LED 性能，同时还兼具实惠的价格。

即时开启

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 技术: LED
- 玻璃类型: 透明

灯泡尺寸

- 高度: 12.1 cm
- 重量: 0.04 kg
- 宽度: 3.5 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 10 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 10,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 光色类别: 暖白色
- 标称光通量: 350 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度) : 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

其他

- 舒视光: 是

其他特征

- 灯具电流: 40 mA
- 效能: 70 lm/W

包装信息

- EAN: 6947939111985
- EOC: 694793911198500
- 产品名称: LED 5-32W E14 WW 230V BA35 CL ND S

功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: 220 V
- 瓦数: 5 W
- 瓦数当量: 32 W

产品尺寸和重量

- 长度: 12.1 cm

额定值

- 额定使用寿命: 10,000 小时
- 光通量: 350 lm
- 额定功率: 5 W

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939111985
- 净重: 0.040 kg
- 毛重: 0.052 kg
- 高度: 12.800 cm
- 长度: 3.600 cm
- 宽度: 3.600 cm
- 材料编号 (12NC): 929001168209



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.58

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com