

PHILIPS

龙珠泡 10W

LED

替代功率 白炽灯 75W/节能灯 18W

E27

色温 2700K

6947939121434



与众不同的灯泡

Philips LED 灯泡散发出美妙的暖白光，具有超长的使用寿命，可带来即时显著的节能效果。这款灯泡的设计优雅纯粹，是透明白炽灯泡的理想替换之选。

优质光源

- 无可见闪烁

为旧灯泡选择一款简单易用的替代品

- 外形和大小与球形白炽灯相似

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 专为舒适用眼而设计

生来就瞩目，明灭皆靓丽

- 明灭皆靓丽

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

可替代球形白炽灯



这款现代照明 LED 球形灯采用精美的外形设计和常见尺寸，是传统球形白炽灯的完美可持续替代品。

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

明灭皆靓丽



“这些灯具精致美观，看得见的灯丝更能彰显品位。无论何种房间都可以营造怀旧风，明灭皆靓丽。”

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向球灯
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 灯泡外观: 磨砂

灯泡尺寸

- 高度: 17 cm
- 宽度: 12 cm

耐用性

- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 150 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 标称光通量: 1000 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

其他

- EyeComfort: 是

其他特征

- 效能: 85 lm/W

包装信息

- EAN: 6947939121434
- EOC: 694793912143400
- 产品名称: LEDGlobe 10-75W G120 E27 WW 230V CN

功耗

- 功率系数: 0.7
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 10 W
- 瓦数当量: 75 W

产品尺寸和重量

- 长度: 17 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939121434
- 净重: 0.13 kg
- 毛重: 0.19 kg

- 高度: 14.4 cm
- 长度: 12.3 cm
- 宽度: 12.3 cm
- 材料编号 (12NC): 929002442109



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.38

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com