

# PHILIPS

射灯

LED

3 瓦至 35 瓦

GU5.3

冷白光

6947939123643



## 耐用 LED 重点照明，提供明亮的聚焦光束

Philips LED 射灯提供明亮的聚焦光束，具有超长的使用寿命和出色的节能效果。这款射灯是带 GU5.3 灯头的 50W 射灯的理想替换之选。

### 优质光源

- 冷白光

### 为旧灯泡选择一款简单易用的替代品

- 外形和大小与卤素反射灯相似

# 产品亮点

## 冷白光



该灯泡的色温为 6500K，是此类灯泡可用的最高色温。为此，其照明效果最接近自然光。这有助于您集中精力，感受每一丝细节。

## 卤素射灯的替代之选



这款现代照明 LED 反射灯采用精美的外形设计和常见尺寸，是传统卤素反射灯的完美可持续替代品。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 定向射灯
- 插座: GU5.3

## 灯泡尺寸

- 高度: 4.6 cm
- 宽度: 5 cm

## 耐用性

- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

## 灯光特征

- 光束角度: 24°
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 290 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 1 s
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K
- 相关色温 (标称): 6500 K
- 光效 (额定) (标称): 96.67 lm/W
- 光通量: 290 lm

## 其他特征

- 效能: 96.66666666666667 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

## 包装信息

- EAN: 6947939123643
- EOC: 694793912364300
- 产品名称: CorePro LED 3-35W 6500K MR16 24D CN

## 电源

- 功率系数 (小数): 0.5

## 功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 12 V
- 瓦数: 3 W
- 瓦数当量: 35 W
- 功耗: 3 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 4.6 cm

## 额定值

- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 额定峰值强度: 1000 cd

## 技术规格

- 频率: - Hz
- 可调光: 否
- 线频率: - Hz
- 底盖: GU5.3 | GU5.3

**包装尺寸和重量**

- EAN/UPC - 产品: 6947939123643
- 净重: 0.05 kg
- 毛重: 0.05 kg

- 高度: 5.5 cm
- 长度: 4.5 cm
- 宽度: 4.5 cm
- 材料编号 (12NC): 929001239810



发行日期: 2024-02-06  
版本: 0.30

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)