

# PHILIPS

恒亮型球泡 10W

LED

替代白炽灯 功率 75W

E27

色温 3000K

6947939144891



## 技术先进的家用 LED 灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

### 选择可持续解决方案

- Philips 包装盒上的描述值得信赖。
- 不含汞

### 选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 专为舒适用眼而设计

# 产品亮点

## 无紫外线或红外线辐射

光束不含红外线，因此不发热；也不含紫外线，因此不会使织物和其它物品褪色。

## 不含汞

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

## 灯泡尺寸

- 高度: 11 cm
- 宽度: 6 cm

## 设计和外观

- 材料: 塑料

## 耐用性

- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

## 灯光特征

- 光束角度: 200 °
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 3000 K
- 标称光通量: 1000 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 0.5 s
- 颜色代码: 930 | CCT of 3000K
- 相关色温 (标称) : 3000 K
- 光效 (额定) (标称) : 100.00 lm/W
- 光通量: 1,000 lm

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特征

- 效能: 100 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

## 包装信息

- EAN: 6947939144891
- EOC: 694793914489100
- 产品名称: LEDBulb 10W E27 930 230V 1CT/12 CN

## 电源

- 功率系数 (小数) : 0.5

## 功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 10 W
- 瓦数当量: 75 W
- 功耗: 10 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 11 cm

## 额定值

- 额定使用寿命: 15,000 小时

## 技术规格

- 频率: 50-60 Hz
- 可调光: 否
- 线频率: 50 to 60 Hz
- 底盖: E27

**包装尺寸和重量**

- EAN/UPC - 产品: 6947939144891
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg

- 高度: 10.7 cm
- 长度: 6.1 cm
- 宽度: 6.1 cm
- 材料编号 (12NC): 929003007509



发行日期: 2024-02-06  
版本: 0.24

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)