

PHILIPS

球泡

LED

15 瓦至 120 瓦 (120 瓦白炽灯; 27 瓦 CFL)

E27

冷白光

6947939149278



明亮 LED 照明，拥有卓越照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 选择超凡亮度灯具

产品亮点

柔光 LED: 舒适护眼



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

EyeComfort 采用凹面光学设计

这款灯泡采用凹面设计，可投射宽光束，具有超凡亮度、高效节能和经久耐用等优点，并为您带来舒适怡人的照明体验。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27

灯泡尺寸

- 高度: 13.2 cm
- 宽度: 6.8 cm

耐用性

- 标称使用寿命: 12,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 150 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 1800 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 0.5 s
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K
- 相关色温 (标称): 6500 K
- 光效 (额定) (标称): 120.00 lm/W
- 光通量: 1,800 lm

其他

- EyeComfort: 否

其他特征

- 效能: 120 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

包装信息

- EAN: 6947939149278
- EOC: 694793914927800
- 产品名称: ESS LEDBulb 15W E27
6500K A67 1CT/12 CN

电源

- 功率系数 (小数): 0.51

功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 15 W
- 瓦数当量: 120 W
- 功耗: 15 W

产品尺寸和重量

- 长度: 13.2 cm

额定值

- 额定使用寿命: 12,000 小时

技术规格

- 频率: 50-60 Hz
- 可调光: 否
- 线频率: 50 to 60 Hz
- 底盖: E27 | E27

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939149278
- 净重: 0.13 kg
- 毛重: 0.17 kg
- 高度: 13.8 cm
- 长度: 6.9 cm
- 宽度: 6.9 cm
- 材料编号 (12NC): 929002003909



发行日期: 2024-02-06
版本: 0.18

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com