

# PHILIPS

烛光灯和 Lustre

LED

3 瓦至 20 瓦 (20 瓦 GLS, 5 瓦 CFL)

E14

暖白色

6947939175482



## 技术先进的家用 LED 灯

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

### 优质光源

- 无可见闪烁

### 选择可持续解决方案

- Philips 包装盒上的描述值得信赖。

# 产品亮点

## 无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来

自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

## 无紫外线或红外线辐射

光束不含红外线，因此不发热；也不含紫外线，因此不会使织物和其它物品褪色。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 技术: LED
- 玻璃类型: 透明

## 灯泡尺寸

- 高度: 10.6 cm
- 重量: 0.039 kg
- 宽度: 3.5 cm

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 8 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 8,000 小时
- 开关次数: 30,000

## 灯光特征

- 颜色一致性: 7SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 光色类别: 暖白色
- 标称光通量: 200 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

## 其他

- 舒视光: 否

## 其他特征

- 灯具电流: 35 mA
- 效能: 65 lm/W

## 包装信息

- EAN: 6947939175482
- EOC: 694793917548200
- 产品名称: LED 3-20W E14 WW 220V B35 CL ND OL

## 功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: 220 V
- 瓦数: 3 W
- 瓦数当量: 20 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 10.6 cm

## 额定值

- 额定使用寿命: 8,000 小时
- 光通量: 200 lm
- 额定功率: 3 W

## 技术规格

- 频率: 50 Hz

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939175482
- 净重: 0.038 kg
- 毛重: 0.045 kg
- 高度: 11.200 cm
- 长度: 3.600 cm
- 宽度: 3.600 cm
- 材料编号 (12NC): 929001213949



发行日期: 2023-01-07  
版本: 0.52

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)