PHILIPS

间接光

其他

可调光

6947939178766

借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

一个开关即可控制三种场景

照明效果

- 光线明亮且分布均匀

安装

- 易于安装、使用安全

产品亮点

光线明亮且分布均匀
为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

易于安装、使用安全
Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

灯泡特征
- 预期用途: 室内

设计和外观
- 颜色: 透明
- 材料: 塑料

耐用性
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件
- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

灯带
- 可延展性: 否

其他
- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 灯带
- EyeComfort: 否

其他特征
- 灯具电流: 880 mA
- 效能: 2 lm/W

产品尺寸和重量
- 净重: 4.72 kg
- 高度: 0.7 cm
- 长度: 3,000 cm
- 宽度: 1.5 cm

技术规格
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 450
- 光色: 4000/3000/6500
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量
- 净重: 0.46 kg
- 毛重: 4.31 kg
- 高度: 16.5 cm
- 长度: 25 cm
- 宽度: 25 cm
- 材料编号 (12NC): 915005815101

发行日期: 2024-02-06
版本: 0.50

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com