

PHILIPS

吸顶灯

LED 吸顶吊扇灯

FC560

白色



6947939188017



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

Philips LED 伸缩吊扇灯（随附一个遥控器）将自定义灯光与舒适的微风融为一体。透明扇叶可在不使用时缩回到看不见的位置，此款灯具有三种色温变换球泡光照设置，可随时随地营造完美氛围。

易于使用

- 带透明扇叶的伸缩式吸顶吊扇灯
- 易于安装、使用安全
- 功能强大、性能可靠

氛围光效

- 明亮且舒适的吸顶灯

超高品质

- 静音马达

调控

- 遥控器可轻松控制吊扇和灯具的所有功能：打开或关闭灯具或风扇、从三种风扇速度中任意选择、循环切换色温变换球泡的光照设置、使用手电筒功能，或设置五款计时器中的任意一款。

安装

- 易于安装、使用安全

产品亮点

带透明扇叶的伸缩吊扇灯

让您从此告别天花板上旋转的阴影: 该风扇配备透明扇叶, 不使用时可以折叠到灯具中看不见的位置。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试, 采用防脱落螺钉, 具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

功能强大、性能可靠

Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计, 确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用, 也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

明亮且舒适的吸顶灯

Philips LED 伸缩吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明, 您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

静音马达

Philips LED 伸缩吊扇灯配备静音马达, 使室内空气循环流通, 且不会产生任何嘈杂的噪声。

随附遥控器

遥控器可轻松控制吊扇和灯具的所有功能: 打开或关闭灯具或风扇、从三种风扇速度中任意选择、循环切换色温变换球泡的光照设置、使用手电筒功能, 或设置五款计时器中的任意一款。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试, 采用防脱落螺钉, 具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 不锈钢

耐用性

- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 385 mA
- 效能: 66 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 8 kg
- 高度: 40 cm
- 长度: 41 cm
- 宽度: 41 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 410 mm
- 光源亮度: 1600
- 光色: 3000-5700
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 48+24
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 6.6 kg
- 毛重: 7.7 kg
- 高度: 30 cm
- 长度: 48.3 cm
- 宽度: 48.3 cm
- 材料编号 (12NC): 929002321709



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.222

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com