

PHILIPS

吸顶灯

实用

CL821

白色

无线调光



6947939191222



弹指间，场景氛围随心变幻

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换不同灯光设置，尽享每一刻美好时光。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 实用
- 类型: 吸顶灯

产品尺寸和重量

- 高度: 12.5 cm
- 长度: 55 cm
- 净重: 3.95 kg
- 宽度: 55 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 2700
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 40
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

设计和外观

- 颜色: 白色
- 设计用于: 实用
- 保修: 1 年
- 净重: 1.520 kg
- 材料: 金属/塑料
- 毛重: 7.500 kg
- 可调节射灯头: 否
- 显色指数 (CRI): 80
- 类型: 吸顶灯
- 高度: 12.5 cm
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 长度: 55 cm
- 净重: 3.95 kg
- 宽度: 55 cm
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 光源亮度: 2700
- 光色: 2700-6500
- 集成 LED: 是
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 40
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是



发行日期: 2022-05-14
版本: 0.38

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com