PHILIPS

吸顶灯

myLiving

CL505

银色

无线调光

6947939191321



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

Philips LED 灯具光线质量优异，专为舒适用眼而设计

易于使用
- 轻松安装

照明效果
- 温馨舒适的照明效果

超高品质
- EyeComfort - 舒适护眼灯
- 易于清洗

调控
- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光
- 可通过墙壁开关调节色温

产品亮点

轻松安装
安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

温馨舒适的照明效果
营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

Eyecomfort
灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

易于清洗
材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

色温可调节 — 从暖白光到冷日光
通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

可通过墙壁开关调节色温
使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

规格

设计和外观
- 颜色: 银色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件
- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征
- 显色指数 (CRI): 80

其他
- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量
- 高度: 8 cm
- 长度: 48 cm
- 净重: 1.3 kg
- 宽度: 48 cm

服务
- 保修: 1 年

技术规格
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 480 mm
- 光源亮度: 2500
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 无线调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 28
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

6947939191321

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.174

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com