

PHILIPS


檯燈

72087 LEVER II

銀色

LED

72087/14/R3



可靠的書桌照明，為您帶來更多便利

具備合格照明及階段式亮度調節功能的閱讀燈

不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

控制功能

- 多段式調光

規格

科學化的光線分佈 多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

焦點

設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 金屬/塑膠

隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- FFP - 簡易包裝: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

耗電量

- 節能標章 (EEL): Built in LED

產品尺寸與重量

- 高度: 43.5 cm
- 長度: 15.6 cm
- 淨重: 0.830 kg
- 寬度: 29 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 480 lm
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 4.9 W
- 替換燈泡最高瓦數: 4.9 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176061
- 淨重: 0.830 kg
- 淨重: 1.192 kg
- 高度: 456.000 mm
- 長度: 71.000 mm
- 寬度: 171.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915005929101



發行日期: 2021-05-03
版本: 0.142

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com