



可靠的**書**桌照明, 為您帶來 更多便利

具**備**合格照明及**階**段式亮度**調節**功能的**閱讀燈**

不造成雙眼負擔

•科學化的光線分佈

控制功能

• 多段式調光

規格

科學化的光線分佈 多段式調光

焦點

設計與外型

- •顏色:銀色
- •材質: 金屬/塑膠

隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- FFP 簡易包裝: 是

其他

- •特殊設計:家庭、辦公室與書房,客廳與臥室
- •類型: 桌燈
- · EveComfort: 無

產品尺寸與重量

- ・高度: 43.5 cm ・長度: 15.6 cm ・淨重: 0.830 kg
- •寬度: 29 cm

服務

. 保固: 1年

直覺易用的多段式亮度控制設定,方便您控制燈光,打造所需的照明氣氛。

技術規格

- ·使用壽命達: 15,000 h
- · 燈具總流明輸出: 480 lm
- · 主電源: 範圍 100 V 240 V, 50-60 Hz
- ·可調式燈具: 是
- ·LED: 是
- •內建 LED: 是
- ·隨附光源能源等級: 內建 LED
- · 燈泡數量: 1
- ·隨附燈泡瓦數: 4.9 W
- ·替換燈泡最高瓦數: 4.9 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物 體進入, 不防水
- 防護等級: Ⅱ 雙層絕緣
- · 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC 產品: 8718696176061
- •淨重: 0.830 kg
- ・淨重: 1.192 kg
- 高度: 456.000 mm
- · 長度: 71.000 mm
- 寬度: 171.000 mm
- ·材料編號 (12NC): 915005929101



發行日期: 2023-11-10 版本: 0.154 © 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意,本文件提及之資訊並非任何商業合約,亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。