

PHILIPS

Лампа накаливания

Лампы накаливания

40 Вт

Цоколь E27

Низкое напряжение

Прозрачный

8711500090157



Невероятно четкий свет в любой момент времени

Низковольтные лампы накаливания Philips подойдут для удаленных изолированных уголков с питанием только от автономных генераторов, аккумуляторов либо от других источников низкого напряжения.

Специальное освещение

- Специальное назначение

Особенности

Специальное назначение



Лампы накаливания Philips специального назначения имеют особую сферу применения. Лампы для общего домашнего освещения представлены в линейке галогеновых, энергосберегающих и светодиодных ламп Philips.

Технические характеристики

Характеристики

- форма: стандартный
- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: E27

Размеры лампы

- Высота: 107 мм
- Ширина: 60 мм

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 1 года
- Номинальный срок службы: 1 000 часов

Световые характеристики

- Применение: Специальное применение
- ширина светового пучка: not applicable °

Энергопотребление

- напряжение: 42 Вт
- Мощность в ваттах: 40 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8711500090157
- Масса нетто: 28,000 g
- Масса брутто: 39,200 g
- Высота: 10,700 см
- Длина: 6,000 см
- Ширина: 6,000 см
- Номер материала (12NC): 920011024405



Дата выпуска: 2021-09-23
Версия: 0.412

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com