

PHILIPS

Кільцеві
люмінесцентні T5

Master T5

55 Вт

2GX13

Холодне біле

8711500642516



Світла та стильна оселя з вишуканим дизайном

Виберіть Philips T5s для тонкого дизайну, який можна використовувати у різноманітних програмах для створення стильної домашньої атмосфери. Їх технологія Super 80 Color забезпечує найкращу якість освітлення, що підсилює будь-який декор.

Заощаджує енергію

• Заощаджує енергію

Найважливіше

Заощаджує енергію

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цоколь: 2GX13
- Технологія: Люмінесцентні

Розміри лампи

- Висота: 305 mm
- Ширина: 18 mm

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)

Характеристики світла

- Застосування: Підвищена яскравість
- Індекс кольоропередачі (CRI): 81
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле світло
- Номінальний світловий потік: 4210 lm

Споживання енергії

- Потужність (Вт): 55,7 W
- Рівень енергоефективності: G

Технічні характеристики

- Світловий потік: 4 200 lm
- Форма: Кільцеві люмінесцентні

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8711500642516
- Вага нетто: 0,110 kg
- Вага брутто: 0,230 kg
- Висота: 32,300 cm
- Довжина: 30,600 cm
- Ширина: 2,500 cm
- Артикул (12NC): 927965784013



Дата виходу: 2021-11-15
Версія: 0.568

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com