

PHILIPS

Кольцевидная
люминесцентная лампа

Master T5

55 Вт

2GX13

Теплый белый свет

871150064279025



Яркий и стильный интерьер с изящным дизайном

Для яркого и стильного интерьера с изящным дизайном

Экономия энергии

- Экономия энергии

Подарит вам яркий свет

- Захватывающие впечатления благодаря высокой яркости

Высокая эффективность в сочетании с интенсивным световым потоком

- Высокая начальная светоотдача

Особенности

Экономия энергии

Усиление яркости

Высокоэффективное люминесцентное освещение в сочетании с технологией

BrightBoost обеспечивает отличную цветопередачу и высокую яркость

Высокая начальная светоотдача

Высокая светоотдача обеспечивает лучшее качество света и лучшую яркость, делая ваш интерьер красочнее.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: 2GX13
- Технология: Энергосберегающая лампа

Размеры лампы

- Высота: 305 мм
- Ширина: 18 мм

Срок службы

- коэффициент стабильности светового потока: 0,85
- Номинальный срок службы: 12 000 часов

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 81
- Цветовая температура: 3000 К
- Номинальная светоотдача: 4210 лм

Энергопотребление

- напряжение: 230 Вт
- Мощность в ваттах: 55,7 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): G

Технические характеристики

- Частота: 50 Hz
- Форма: кольцевидная
- Координата цветности Y: 0,403
- Координата цветности X: 0,44



Дата выпуска: 2022-12-01
Версия: 0.675

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com