

PHILIPS

Кільцеві
люмінесцентні

Master T5

55 Вт

2GX13

Тепле біле світло

871150064279025



Світла та стильна оселя з вишуканим дизайном

Для світлої та стильної оселі з вишуканим дизайном

Заощаджує енергію

- Заощаджує енергію

Яскраве освітлення

- Активна атмосфера завдяки підвищеній яскравості

Висока ефективність та інтенсивний світловий потік

- Висока моментальна світловіддача

Найважливіше

Заощаджує енергію Підвищена яскравість

Високоєфективне люмінесцентне освітлення в поєднанні з технологією BrightBoost для якісної

кольоропередачі та підвищеної яскравості

Висока моментальна світловіддача

Високий світловий потік забезпечує кращу якість світла завдяки додатковій яскравості та додає активності та живості у світловій атмосфері домівки.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цоколь: 2GX13
- Технологія: Енергозберігаюча лампа

Надійність

- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0.85
- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 82
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 4200 lm

Споживання енергії

- Напруга: 230 V
- Потужність (Вт): 55 W

Технічні характеристики

- Форма: Кільцева
- Частота: 50 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8711500642790
- Вага нетто: 0,110 kg
- Вага брутто: 0,230 kg
- Висота: 32,300 cm
- Довжина: 30,600 cm
- Ширина: 2,500 cm
- Артикул (12NC): 927965783013



Дата виходу: 2021-05-04
Версія: 0.580

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com