

PHILIPS

Спиралевидная
энергосберегающая лампа

Economy

23 Вт (103 Вт)

Цоколь E27

Холодный дневной свет



8718291217152



Огромная экономия при низких затратах

Лампа Philips Economy — вариант с хорошим соотношением цены и качества, в случаях когда необходима базовая энергосберегающая лампа компактной конструкции. Срок службы этой компактной лампы составляет до 6 лет, что позволяет сэкономить до 80 % энергии и денежных средств.

Экономия электроэнергии и денег

- Экономит до 80% электроэнергии
- Долгий срок службы: до 6 лет

Особенности

Экономит до 80% электроэнергии



Эта лампа потребляет на 80% меньше электроэнергии, чем традиционные

источники света, позволяя вам сократить расходы на электричество и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Долгий срок службы: до 6 лет



Энергосберегающие лампы Philips рассчитаны на долгий срок службы. Благодаря сроку службы до 6 лет вы сможете избежать хлопот с заменой ламп, сократить расходы и экономить электроэнергию в течение долгих лет.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Форма лампы: Спиралевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: Компактные люминесцентные лампы (CFLi)

Размеры лампы

- Диаметр: 61 мм
- Высота: 118 мм
- Ширина: 61 мм

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 6 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 6 000 часов
- количество циклов включения: 6 000

Световые характеристики

- Применение: Комфортное освещение, Дополнительная яркость
- ширина светового пучка: not applicable °
- индекс цветопередачи (CRI): 81
- Цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 1450 лм
- время запуска: 0.3 s
- время выхода на 60 % светового потока: 5—40 с

Другие характеристики

- сила тока лампы: 170 mA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 23 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 103 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: not applicable °
- Расчетный срок службы: 6 000 часов
- расчетная световая отдача: 1450 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: not applicable cd
- расчетная мощность: 23 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718291217152
- Масса нетто: 0,077 kg
- Масса брутто: 0,113 kg
- Высота: 15,300 см
- Длина: 6,500 см
- Ширина: 6,500 см
- Номер материала (12NC): 929689258201



Дата выпуска: 2021-05-04
Версия: 0.523

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com