

PHILIPS

Спиралевидная
энергосберегающая лампа

Economy

20 Вт (88 Вт)

Цоколь E27

Холодный дневной свет

PHILIPS



8718291679394



Огромная экономия при низких затратах

Лампа Philips Economy — вариант с хорошим соотношением цены и качества, в случаях когда необходима базовая энергосберегающая лампа компактной конструкции. Срок службы этой компактной лампы составляет до 6 лет, что позволяет сэкономить до 80 % энергии и денежных средств.

Экономия электроэнергии и денег

- Экономит до 80% электроэнергии
- Долгий срок службы: до 6 лет

Особенности

Экономит до 80% электроэнергии



Эта лампа потребляет на 80% меньше электроэнергии, чем традиционные

источники света, позволяя вам сократить расходы на электричество и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Долгий срок службы: до 6 лет



Энергосберегающие лампы Philips рассчитаны на долгий срок службы. Благодаря сроку службы до 6 лет вы сможете избежать хлопот с заменой ламп, сократить расходы и экономить электроэнергию в течение долгих лет.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Форма лампы: Спиралевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Компактные люминесцентные лампы (CFLi)

Размеры лампы

- Диаметр: 56 мм
- Высота: 111 мм
- Ширина: 56 мм

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 6 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 6 000 часов
- Количество циклов переключения: 6 000

Световые характеристики

- Применение: Комфортное освещение, Высокая яркость
- Ширина светового пучка: not applicable °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: Холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 1180 лм
- Время запуска: 0.3 s
- Время прогрева до 60 % света: 5—40 c s
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 6500 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 61 лм/В
- Светоотдача: 1 200 лм

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 150 mA

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.6

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 20 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 88 В
- Энергопотребление: 20,0 В

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: not applicable °
- Номинальный срок службы: 6 000 часов
- расчетная световая отдача: 1200 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: not applicable cd
- расчетная мощность: 20 В

Технические характеристики

- Координата цветности Y: 337
- Координата цветности X: 313
- Возможность диммирования: Нет
- Частота сети: 50 or 60
- Цоколь: E27 | E27

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718291679394
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,09 kg
- Высота: 14,9 см
- Длина: 5,7 см
- Ширина: 5,7 см
- Номер материала (12NC): 929689219001



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.601

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com