

# PHILIPS

Taklampe


Funksjonell

Cinnabar

White



8718696122778



## Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Philips LED-belysningen gir lys som er designet for å være skånsomt for øynene.

### Lyseffekt

- Denne taklampen har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

### Enkel å oppleve

- Enkel installering

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Interlaced Optics

Denne taklampe har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

## Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: metall/plast

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Stue og soverom
- Stil: Moderne
- Type: Taklampe
- EyeComfort: Nei

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,22 kg
- Høyde: 7 cm
- Lengde: 25 cm
- Bredde: 25 cm

## Service

- Garanti: Fem år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 9 W
- Diameter: 250 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
- Lyskildeteknologi: LED, 240 V
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 6
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696122778
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,4 kg
- Høyde: 7,7 cm
- Lengde: 27,4 cm
- Bredde: 27,4 cm
- Materialenummer (12NC): 915004570701



Utgivelsesdato:  
2023-11-09  
Versjon: 0.237

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)