PHILIPS

Taklampa


Funktionell

Cinnabar

White



8718696122778



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen.

Ljuseffekt

- Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen. Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

Enkel att uppleva

- Enkel installation

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
- Enkelt att rengöra

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Tvinnad optik
Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen. Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

Enkel installation
Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

Eyecomfort
Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Enkelt att rengöra
Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish
- Färg: White
- Material: metall/plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.
- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Nej

Ljusegenskaper
- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt
- Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampa
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt
- Nettovikt: 0,22 kg
- Höjd: 7 cm
- Längd: 25 cm
- Bredd: 25 cm

Service
- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer
- Livslängd upp till: 15 000 h
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 9 W
- Diameter: 250 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 600
- Lampteknologi: LED, 240 V
- Ljusfärg: 2700
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 6
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt: 8718696122778
- Nettovikt: 0,22 kg
- Bruttovikt: 0,4 kg
- Höjd: 7,7 cm
- Längd: 27,4 cm
- Bredd: 27,4 cm
- Materialnummer (12NC): 915004570701

Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.237

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com