

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

Cinnabar

Fehér



8718696122792



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

Fényhatás

- Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikrométerű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
- Könnyen tisztítható

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Interlaced Optics

Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikrométerű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Nappali és hálószoba
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,58 kg
- Magasság: 9,6 cm
- Hosszúság: 40,4 cm
- Szélesség: 40,4 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 404 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2000
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 22
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696122792
- Nettó tömeg: 0,58 kg
- Bruttó tömeg: 0,95 kg
- Magasság: 10,2 cm
- Hosszúság: 42,2 cm
- Szélesség: 42,2 cm
- Cikkszám (12NC): 915004570901



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.247

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com