PHILIPS

Taklampe

Funksjonell

Cinnabar

White



8718696122792

Komfortabelt LED-lys som er skånsom for øynene

Philips LED-belysningen gir lys som er designet for å være skånsomt for øynene.

Lyseffekt

- Denne taklampen har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Interlaced Optics
Denne taklampen har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

Enkel installering
Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Eyecomfort
Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Enkel å rense
Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

Lang levetid opptil 15 000 timer
Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende
- Farge: Hvitt
- Materiale: metall/plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper
- Fargekonsistens: 6SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse
- Spesielt designet for: Stue og soverom
- Stil: Moderne
- Type: Taklampe
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt
- Nettovekt: 0,58 kg
- Høyde: 9,6 cm
- Lengde: 40,4 cm
- Bredde: 40,4 cm

Service
- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner
- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 404 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2000
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 22
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt: 8718696122792
- Nettovekt: 0,58 kg
- Bruttovekt: 0,95 kg
- Høyde: 10,2 cm
- Lengde: 42,2 cm
- Bredde: 42,2 cm
- Materialenummer (12NC): 915004570901

8718696122792

Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.247

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com