

# PHILIPS

Lampa sufitowa

Funkcjonalny

Cinnabar

Biały



8718696122792



## Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Lampy Philips LED zapewniają światło komfortowe dla oczu.

### **Efekt świetlny**

- W konstrukcji tej lampy sufitowej została wykorzystana technologia optyki z przeplotem, która sprytnie rozdziela światło, poprawiając ogólną jakość oświetlenia. Piramidowa mikrostruktura soczewki rozprasza i równomiernie rozprowadza światło, dzięki czemu jest ono bardziej komfortowe dla oczu.

### **Łatwość obsługi**

- Łatwa instalacja

### **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie

### **Trwałość**

- Duża trwałość — do 15 000 godzin

# Zalety

## Optyka z przeplotem

W konstrukcji tej lampy sufitowej została wykorzystana technologia optyki z przeplotem, która sprytnie rozdziela światło, poprawiając ogólną jakość oświetlenia. Piramidowa mikrostruktura soczewki rozprasza i równomiernie rozprowadza światło, dzięki czemu jest ono bardziej komfortowe dla oczu.

## Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśniew, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość

oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniając elegancki wygląd w całym domu.

## Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: metal/plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i Sypialnia
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampa sufitowa
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,58 kg
- Wysokość: 9,6 cm
- Długość: 40,4 cm
- Szerokość: 40,4 cm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 404 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2000
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 22
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696122792
- Waga netto: 0,58 kg
- Waga brutto: 0,95 kg
- Wysokość: 10,2 cm
- Długość: 42,2 cm
- Szerokość: 42,2 cm
- Numer materiału (12NC): 915004570901



Data wydania: 2023-11-09  
Wersja: 0.247

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związanego z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)