

# PHILIPS

Plafonnier

Fonctionnel

Cinnabar

White



8718696125786



## Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Les luminaires LED Philips projettent une lumière confortable pour vos yeux.

### Effet lumineux

- Ce plafonnier est doté de la technologie d'optique entrelacée (Interlaced Optics). Il redistribue intelligemment la lumière pour une expérience globale d'éclairage optimisée. La lentille de ce luminaire présente une microstructure pyramidale qui diffuse et distribue uniformément la lumière, ce qui la rend plus agréable pour les yeux.

### Simple d'utilisation

- Installation facile

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux
- Facile à nettoyer

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

# Points forts

## Optique entrelacée

Ce plafonnier est doté de la technologie d'optique entrelacée (Interlaced Optics). Il redistribue intelligemment la lumière pour une expérience globale d'éclairage optimisée. La lentille de ce luminaire présente une microstructure pyramidale qui diffuse et distribue uniformément la lumière, ce qui la rend plus agréable pour les yeux.

## Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité

de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

## Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: plastique

## Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Tête de spot orientable: Non
- Effet de lumière diffuse: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

## Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonnier
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 7 cm
- Longueur: 25 cm
- Poids net: 0.25 kg
- Largeur: 25 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 9 W
- Diamètre: 250 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 640
- Technologie d'ampoule: LED, 240 V
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 6
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: I - mise à la terre

**Design et finition**

- Couleur: white
- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher
- Code barre produit: 8718696125786
- Garantie: 5 ans
- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Poids net: 0.220 kg
- Matériaux: plastique
- Style: Des bureaux
- Poids brut: 0.395 kg
- Tête de spot orientable: Non
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Type: Plafonnier
- Hauteur: 7.700 cm
- Hauteur: 7 cm
- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- EyeComfort: Non
- Longueur: 27.400 cm
- Largeur: 27.400 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 915004987101
- Longueur: 25 cm
- Poids net: 0.25 kg
- Largeur: 25 cm
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 9 W
- Diamètre: 250 mm
- Effet de lumière diffuse: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 640
- Technologie d'ampoule: LED, 240 V
- Couleur de lumière: 4000
- LED intégrée: Oui
- Puissance électrique: 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 6
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: I - mise à la terre
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Non



Date de publication:  
2022-06-13  
Version: 0.229

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.