

PHILIPS

Stropní světlo

Funkční

Cinnabar

White



8718696125809



Příjemné LED světlo, které neunavuje oči

Svítlidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro oči.

Světelný efekt

- Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči
- Snadné čištění

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Technologie Interlaced Optics

Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné

kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidlo
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,58 kg
- Výška: 9,6 cm
- Délka: 40,4 cm
- Šířka: 40,4 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 404 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2000
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220-240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 22
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696125809
- Čistá hmotnost: 0,58 kg
- Hrubá hmotnost: 0,95 kg
- Výška: 10,2 cm
- Délka: 42,2 cm
- Šířka: 42,2 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915004987301



Datum vydání: 2023-11-06
Verze: 0.203

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com