

PHILIPS

Iluminación de exterior

Luminarios de exterior

Nightingale

Rust

Apliqué



8718696154014



Disfruta un hermoso jardín iluminado

Esta luz de exteriores está diseñada según las últimas tendencias y estilos de vida para definir el ambiente que siempre has deseado.

Fácil de usar

- Foco no incluido

Añade diseño a tu jardín

- Iluminación exterior moderna

Diseñada para exteriores

- Impermeable (IP44)

Características especiales

- Efecto bidireccional de la luz

Destacados

Foco no incluido

Este luminario viene sin foco, lo cual te permite elegir la emisión de luz que mejor se ajuste a tu habitación y a tu gusto personal. Elegir un foco LED de Philips te asegurará una emisión de luz duradera y de alta calidad.

Iluminación exterior moderna

Una iluminación exterior de Philips impresionante, única y minimalista. El elegante estilo moderno de exteriores de Philips es la forma perfecta de adornar jardines, senderos y espacios exteriores con luz.

Impermeable (IP44)



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos. Ha pasado rigurosas pruebas para garantizar la resistencia al agua. Su

clasificación IP44 significa que ofrece protección contra el ingreso de polvo y salpicaduras de agua, lo que la hace ideal para el uso común en exteriores.

Efecto bidireccional de la luz

Este luminario exterior de Philips crea el ambiente perfecto en tu jardín o terraza con su efecto bidireccional de la luz.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Óxido
- Material: Aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de reflector ajustable: No
- Antioxidante y anti polvo: Sí
- Rayo de luz bidireccional: No
- Instalación click!FIX: No
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Pieza central: No

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,6 kg
- Alto: 16 cm
- Largo: 9,6 cm
- Ancho: 8 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240 V
- Luminaria regulable: No
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 35 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Cantidad de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696154014
- Peso neto: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,81 kg
- Alto: 17,8 cm
- Largo: 8,6 cm
- Ancho: 10,1 cm
- N.º de material (12NC): 915000131203



Fecha de publicación:
2024-02-14
Versión: 0.243

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com