

PHILIPS


Indirekt fény

Fényszalagok


MYL LIGHTSTRIPS

Áttetsző

Step Dim



8718696164242



Színes fény, amely passzol a hangulatához

Változtassa szobája hangulatát aktuális tevékenysége szerint!

Vezérlőelem

- A távirányító segítségével könnyedén vezérelheti a mennyezeti ventilátor és a lámpa minden funkcióját. Be- vagy kikapcsolhatja a lámpát vagy a ventilátort, választhat a három ventilátorsebesség közül, válthat a SceneSwitch fénybeállítások között, használja a zseblámpa funkciót, vagy beállíthatja az öt időzítés valamelyikét.

Fénypontok

Tartozék távirányító

A távirányító segítségével könnyedén vezérelheti a mennyezeti ventilátor és a lámpa minden funkcióját. Be- vagy

kikapcsolhatja a lámpát vagy a ventilátort, választhat a három ventilátorsebesség közül, válthat a SceneSwitch fénybeállítások között,

használja a zseblámpa funkciót, vagy beállíthatja az öt időzítés valamelyikét.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Áttetsző
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Be- és kikapcsoló a vezetéken: Igen
- Tartozék tápegységgel: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 45

Lightstrip

- Toldhatóság: Nem

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálószoba, Nappali, Ebédlő, Konyha,
Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fényszalagok
- EyeComfort: Nem

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 200 mA
- Hatásfok: 20 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,205 kg
- Magasság: 0,26 cm
- Hosszúság: 500 cm
- Szélesség: 1 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- A lámpa teljes fényárama: -
- Színhőmérséklet: RGB
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne
használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696164242
- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Bruttó tömeg: 0,32 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 5,5 cm
- Szélesség: 16 cm
- Cikkszám (12NC): 929003168501



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.250

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com