

PHILIPS


Indirekte lys

LYSREKKER


MYL LIGHTSTRIPS

Transparent

Trinnvis dimming



8718696164242



Fargerikt lys som matcher humøret ditt

Tilpass stemningen til det du holder på med.

Kontroll

- Med fjernbetjeningen kan du enkelt styre alle funksjonene på takviften og lyset. Du kan skru viften av eller på, bytte mellom tre hastigheter, velge mellom SceneSwitch-lysinnstillinger, bruke lommelykt-funksjonen og aktivere én av frem tidtakere.

Høydepunkter

Fjernbetjening følger med

Med fjernbetjeningen kan du enkelt styre alle funksjonene på takviften og

lyset. Du kan skru viften av eller på, bytte mellom tre hastigheter, velge mellom SceneSwitch-lysinnstillinger,

bruke lommelykt-funksjonen og aktivere én av frem tidtakere.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Gjennomsiktig
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Ja
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 45

Lysrekke

- Kan forlenges: Nei

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Lysstriper
- EyeComfort: Nei

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 200 mA
- Effektivitet: 20 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,205 kg
- Høyde: 0,26 cm
- Lengde: 500 cm
- Bredde: 1 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lysfarge: RGB
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim - Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164242
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,32 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 5,5 cm
- Bredde: 16 cm
- Materialenummer (12NC): 929003168501



Utgivelsesdato:
2024-02-05
Versjon: 0.250

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com