

PHILIPS

다운라이트

업무

MESON

화이트

8718696170892



눈이 편안한 LED 조명

Philips LED 조명기구에는 눈의 편안함을 위해 설계된 조명을 제공합니다.

편리한 사용

- 천장이 낮은 방에 이상적이며 눈에 거슬리지 않고 미묘한 픽스처를 만듭니다.

조명 효과

- 균일한 분포의 밝은 조명

안전성

- 유해한 자외선 없음

장착

- 쉬운 설치를 위한 커넥터가 있는 통합 드라이버.

내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

주요제품

낮은 천장에 적합 슬림 디자인 균일한 분포의 밝은 조명

방을 정말 밝게 조명하려면 공간 전체에 균일하게 빛을 비추는 이 균일한 분배 조명을 선택하십시오.

유해한 자외선 없음

이 제품은 잠재적으로 유해한 자외선을 제거하도록 디자인되었습니다.

쉬운 설치를 위한 커넥터가 있는 통합 드라이버.

지식이나 배선이 필요 없이 안전하고 쉬운 설치가 가능합니다.

최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요
- 천정 조명: 예

조명 특성

- 빔 각도: 110 °
- 연색성 지수(CRI): 80

기타

- 특수 설계: 업무

제품 규격 및 무게

- 컷아웃 길이: 8 cm
- 컷아웃 폭: 8 cm
- 높이: 4.55 cm
- 길이: 9.5 cm
- 순중량: 0.048 kg
- 오목 거리: 7.25 cm
- 폭: 9.5 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 95 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 400
- 조명 색상: 4000
- 주전원: 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 6
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696170892
- 순중량: 0.050 kg
- 총중량: 0.094 kg
- 높이: 9.700 cm
- 길이: 5.400 cm
- 폭: 9.600 cm
- 소재 번호 (12NC): 915005746001



발행일자: 2023-11-09
버전: 0.65

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com