

PHILIPS

Стельовий
світильник

Функціональні

Стельовий світильник з оптикою
Meson Interlaced. Зменшення
відблисків, підвищення
комfortу

білий

8718696170892



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Освітїть свій простір світлодіодним стельовим світильником Philips EyeComfort, який забезпечує комфортне джерело світла та розслаблення для ваших очей.

Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Зменшені відблиски. Підвищений комфорт.

Найважливіше

Підходить для низьких стель Плаский дизайн

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Технології Interlaced Optics і EyeComfort

Технологія Interlaced Optics робить освітлення у повсякденному житті більш комфортним. Тривимірна оптична мікроструктура розсіює світло та забезпечує його рівномірний розподіл, що значно зменшує відблиски. Таке

освітлення більш комфортне для очей завдяки м'якості й рівномірності, а також створює менше відблисків в освітленій області завдяки перерозподілу світла.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Функціональні
- EyeComfort: Так

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,048 kg
- Довжина вирізу: 8 cm
- Ширина вирізу: 8 cm
- Висота: 4,55 cm
- Довжина: 9,5 cm
- Глибина «утоплення»: 7,25 cm
- Ширина: 9,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Діаметр: 95 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 400
- Колір світла: 4000
- Електромережа: 220-240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 6
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696170892
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,09 kg
- Висота: 9,7 cm
- Довжина: 5,4 cm
- Ширина: 9,6 cm
- Номер матеріалу (12NC): 915005746001



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.164

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com