

PHILIPS

Стельовий
світильник

Функціональні

MESON



8718696170960



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Світлодіодні світильники Philips забезпечують оптимальне освітлення для комфорту ваших очей.

Зручний у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.

Ефект освітлення

- Яскраве світло з рівномірним розподілом

Безпека

- Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання

Кріплення

- Для зручності встановлення передбачено вбудований драйвер і з'єднувач.

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Найважливіше

Підходить для низьких стель Плаский дизайн

Яскраве світло з рівномірним розподілом

Виберіть цей світильник із рівномірним розподілом світла у всьому просторі, щоб сповнити кімнати справжнім сяйвом.

Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання

Завдяки особливій конструкції виріб усуває будь-яке потенційно шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

Для зручності встановлення передбачено вбудований драйвер і з'єднувач.

Це дає змогу легко й безпечно встановити виріб без підключення проводів і застосування спеціальних знань.

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: білий
- Матеріал: пластик

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Центральний елемент: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Функціональні

Розміри та вага продукту

- Довжина вирізу: 10,5 cm
- Ширина вирізу: 10,5 cm
- Висота: 4,7 cm
- Довжина: 12 cm
- Вага нетто: 0,077 kg
- Глибина «утоплення»: 10,1 cm
- Ширина: 12 cm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 640
- Колір світла: 6500
- Електромережа: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Вбудоване світлодіодне джерело світла: Так
- Потужність лампи у комплекті: 9
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696170960
- Вага нетто: 0,055 kg
- Вага брутто: 0,080 kg
- Висота: 123,000 mm
- Довжина: 54,000 mm
- Ширина: 131,000 mm
- Артикул (12NC): 915005747601



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.62

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com