

PHILIPS

Встраиваемый
светильник

Функциональные
светильники

MESON



8718696171066



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

Простота в эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

Световой эффект

- Равномерное распределение яркого света

Безопасность

- Отсутствие вредного УФ-излучения

Монтаж

- Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Особенности

Подходит для низких потолков Компактный дизайн Равномерное распределение яркого света

Чтобы полностью осветить ваши комнаты, используйте этот светильник, который равномерно распределяет свет по всему пространству.

Отсутствие вредного УФ-излучения

Продукт создан с целью предотвратить возможность получения вредного УФ-излучения.

Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

Безопасный и простой монтаж без необходимости в специальных знаниях или проведении проводки.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: белый
- Материал: пластмасса

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Центральный элемент: Да

Световые характеристики

- ширина светового пучка: 110 °
- индекс цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Функциональные светильники

Размеры и вес изделия

- Габаритная длина: 15 см
- Габаритная ширина: 15 см
- Высота: 4,7 см
- Длина: 16,5 см
- Масса нетто: 0,152 kg
- Глубина встраивания: 10,5 см
- Ширина: 16,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 1 год

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 1200
- Цвет излучения: 3000
- Электропитание: 220-240
- Светильник с регулируемой яркостью: нет
- светодиодный: Да
- Встроенный светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 17
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696171066
- Масса нетто: 0,055 kg
- Масса брутто: 0,080 kg
- Высота: 166,000 мм
- Длина: 56,000 мм
- Ширина: 180,000 мм
- Номер материала (12NC): 915005748901



Дата выпуска: 2021-07-14
Версия: 0.58

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com