

# PHILIPS

Встраиваемый  
светильник

Функциональные

MESON



8718696171073



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

### Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

### Световой эффект

- Равномерное распределение яркого света

### Безопасность

- Отсутствие вредного УФ-излучения

### Монтаж

- Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

### Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

# Особенности

**Подходит для низких потолков**  
**Компактный дизайн**  
**Равномерное распределение яркого света**

Чтобы полностью осветить ваши комнаты, используйте этот светильник, который равномерно распределяет свет по всему пространству.

**Отсутствие вредного УФ-излучения**  
 Продукт создан с целью предотвратить возможность получения вредного УФ-излучения.

**Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.**  
 Безопасный и простой монтаж без необходимости в специальных знаниях или проведении проводки.

**Долгий срок службы: до 15 000 часов**  
 Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: пластмасса

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

## Прочее

- Специально созданы для: Функциональные
- EyeComfort: Да

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,152 kg
- Габаритная длина: 15 см
- Габаритная ширина: 15 см
- Высота: 4,7 см
- Длина: 16,5 см
- Глубина встраивания: 10,5 см
- Ширина: 16,5 см

## Обслуживание

- Гарантия: 1 год

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 1280
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220-240
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 17
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696171073
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,08 kg
- Высота: 166 мм
- Длина: 56 мм
- Ширина: 180 мм
- Номер материала (12NC): 915005749001



Дата выпуска: 2024-02-04  
 Версия: 0.106

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)