

PHILIPS

Lampu spot tanam

Fungsional

59775 POMERON 070 5W 40K

Putih



8718696173046



Lampu LED yang nyaman di mata

Dengan desain kokoh dan kinerja optimal, lampu downlight Philips LED Performance adalah luminer sempurna yang menghadirkan kualitas dan kecerahan ke ruang mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

Efek cahaya

- Cahaya yang terang dan fokus

Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Cahaya yang terang dan fokus

Fokuskan cahaya pada objek, meja makan, atau interior lainnya untuk menarik perhatian pada gaya tertentu.

Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Bundar

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 7.500

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Y
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 30 °
- Konsistensi warna: 5
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- Gaya: Fungsional
- Jenis: Lampu Sorot Tersembunyi
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 44 mA
- Efikasi: 53 lm/W

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,114 kg
- Panjang tampilan cahaya: 7 cm
- Lebar tampilan cahaya: 7 cm
- Tinggi: 6,2 cm
- Panjang: 9 cm
- Jarak resesi: 5,5 cm
- Lebar: 9 cm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 90 mm
- Total lumen output lampu: 300
- Warna cahaya: 4000
- Stopkontak: 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- Termasuk lampu Watt: 5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8718696173046
- Berat bersih: 0,08 kg
- Berat kotor: 0,12 kg
- Tinggi: 78 mm
- Panjang: 94 mm
- Lebar: 94 mm
- Nomor material (12NC): 915005795701



Tanggal dikeluarkan:
2024-02-03
Versi: 0.76

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com