

# PHILIPS

Downlight

Fungsional

MESON



8718696173220



## Lampu LED yang nyaman di mata

Lampu LED Philips menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata.

### Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

### Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

### Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

### Pemasangan

- Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

# Kelebihan Utama

## Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

### Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

## Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

## Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

Memungkinkan pemasangan yang aman dan mudah tanpa perlu keahlian atau pengabelan.

# Spesifikasi

## Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: plastik

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional

## Dimensi & berat produk

- Panjang tampilan cahaya: 10,5 cm
- Lebar tampilan cahaya: 10,5 cm
- Tinggi: 4,7 cm
- Panjang: 12 cm
- Berat bersih: 0,077 kg
- Jarak resesi: 10,1 cm
- Lebar: 12 cm

## Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Total lumen output lampu: 600
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 9
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

**Desain dan lapisan**

- Warna: putih
- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- EAN/UPC - produk: 8718696173220
- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Berat bersih: 0,055 kg
- Panjang tampilan cahaya: 10,5 cm
- Bahan: plastik
- Berat kotor: 0,080 kg
- Lebar tampilan cahaya: 10,5 cm
- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Tinggi: 123,000 mm
- Tinggi: 4,7 cm
- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Panjang: 54,000 mm
- Lebar: 131,000 mm
- Panjang: 12 cm
- Berat bersih: 0,077 kg
- Jarak resesi: 10,1 cm
- Lebar: 12 cm
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Total lumen output lampu: 600
- Warna cahaya: 3000
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Stopkontak: 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 9
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y



Tanggal dikeluarkan:  
2022-05-14  
Versi: 0.49

© 2022 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.