

PHILIPS

Gömme spot

Fonksiyonel

MESON

Beyaz



8718696173572



Gözünüzü yormayan rahat LED ışık

Philips LED armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

Işık etkisi

- Homojen dağılımlı parlak ışık

Güvenlik

- Zararlı UV ışıması yok

Montaj

- Kolay kurulum için konnektörlü entegre sürücü.

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Alçak tavanlar için uygun ince tasarım Homojen dağılımlı parlak ışık

Odalarınızı gerçekten aydınlatmak için ışığı alana eşit şekilde dağıtan bu homojen dağılımlı ışığı seçin.

Zararlı UV ışınması yok

Ürün zararlı olabilecek her türlü UV ışınmasını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

Kolay kurulum için konnektörlü entegre sürücü.

Talimat veya kablolama gerektirmeden güvenli ve kolay kurulum sağlar.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: beyaz
- Malzeme: plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Evet

Işık özellikleri

- Işın açısı: 110 °
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Fonksiyonel
- Tip: Gömme spot

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Kesilecek alanın uzunluğu: 8 cm
- Kesilecek alanın genişliği: 8 cm
- Yükseklik: 4,55 cm
- Uzunluk: 9,5 cm
- Net ağırlık: 0,048 kg
- Gömme mesafesi: 7,25 cm
- Genişlik: 9,5 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 95 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 400
- Işık rengi: 4000
- Şebeke elektriği: 220-240
- Armatür kısılabılirliliği: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A+
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II

Tasarım ve kaplama

- Renk: beyaz
- Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
- EAN/UPC – ürün: 8718696173572
- Garanti: 2 yıl
- Işın açısı: 110 °
- Net ağırlık: 0,046 kg
- Kesilecek alanın uzunluğu: 8 cm
- Malzeme: plastik
- Brüt ağırlık: 0,064 kg
- Kesilecek alanın genişliği: 8 cm
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Tip: Gömme spot
- Yükseklik: 9,700 cm
- Yükseklik: 4,55 cm
- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Uzunluk: 9,600 cm
- Genişlik: 5,200 cm
- Malzeme numarası (12NC):
915005805501
- Uzunluk: 9,5 cm
- Net ağırlık: 0,048 kg
- Gömme mesafesi: 7,25 cm
- Genişlik: 9,5 cm
- Çap: 95 mm
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 400
- Işık rengi: 4000
- Entegre LED: Evet
- Şebeke elektriği: 220-240
- Armatür kısılabılır: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A+
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Evet



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.717

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com