

PHILIPS

Gömme spot

Fonksiyonel

MESON

Beyaz



8718696173596



Gözünüzü yormayan rahat LED ışık

Philips LED armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

Işık etkisi

- Homojen dağılımlı parlak ışık

Güvenlik

- Zararlı UV ışıması yok

Montaj

- Kolay kurulum için konnektörlü entegre sürücü.

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Alçak tavanlar için uygun ince tasarım Homojen dağılımlı parlak ışık

Odalarınızı gerçekten aydınlatmak için ışığı alana eşit şekilde dağıtan bu homojen dağılımlı ışığı seçin.

Zararlı UV ışınması yok

Ürün zararlı olabilecek her türlü UV ışınmasını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

Kolay kurulum için konnektörlü entegre sürücü.

Talimat veya kablolama gerektirmeden güvenli ve kolay kurulum sağlar.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: plastik
- Muhafaza Rengi: Beyaz
- Muhafaza Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Ortam sıcaklığı aralığı: -20 ila +40 °C

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Garanti

- Garanti süresi: 1 yıl

Işık özellikleri

- Işın açısı: 110 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Sabit ışık çıkışı: Hayır
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 3000
- Başlangıç renk türü: (0.440, 0.403) RGO
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
- Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması: 110°
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 72,00 lm/W
- Işık Akısı: 900 lm
- Reflektör malzemesi: -

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Fonksiyonel
- Tip: Downlight
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- CE işareti: CE işareti
- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Güç

- Giriş Voltajı: 220-240
- Kalkış Akımı: 5,6 A
- Güç Faktörü (Kesir): 0.51

Güç tüketimi

- Güç Tüketimi: 12,5 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,09 kg
- Kesilecek alanın uzunluğu: 12.5 cm
- Kesilecek alanın genişliği: 12.5 cm
- Yükseklik: 4,7 cm
- Uzunluk: 14 cm
- Gömme mesafesi: 10,5 cm
- Genişlik: 14 cm
- Toplam çap: 140 mm
- Genel yükseklik: 47 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 140 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 900
- Işık rengi: 3000
- Şebeke elektriği: 220-240
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A+
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 12.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II
- Dim Edilebilir: Hayır
- Alev alma işareti: Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
- Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP20 | Parmak korumalı
- Hat Frekansı: 50 or 60
- Mekanik çarpışma koruma kodu: IK03 | 0,3 J
- Koruma sınıfı IEC: Güvenlik sınıfı II



Yayın tarihi: 2024-01-22
Sürüm: 0.262

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com