

PHILIPS

Downlight

Funktional

MESON

Weiß



8718696173602



Komfortable LED- Beleuchtung, die die Augen schont

Philips LED-Leuchten erzeugen ein augenfreundliches Licht.

Einfach in der Handhabung

- Ideal für Zimmer mit niedrigen Decken, ermöglicht eine unauffällige und subtile Befestigung.

Lichteffekt

- Helles Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Sicherheit

- Keine schädliche UV-Strahlung

Montage

- Integrierter Treiber mit Steckverbinder sorgt für eine einfache Installation.

Lebensdauer

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Besonderheiten

Geeignet für niedrige Decken

Schlankes Design

Helles Licht mit gleichmäßiger

Lichtverteilung

Um Helligkeit in ein Zimmer zu bringen, verteilt diese Leuchte das Licht einheitlich im gesamten Raum.

Keine schädliche UV-Strahlung

Das Produkt wurde entwickelt, um potenziell schädliche UV-Strahlung zu beseitigen.

Integrierter Treiber mit Steckverbinder sorgt für eine einfache Installation.

So wird eine sichere und einfache Installation ohne Kenntnisse oder Verkabelung möglich.

Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff
- Gehäusefarbe: White
- Gehäusematerial: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +40 °C

Zusatzfunktion/Zubehör im

Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja

Garantie

- Garantiedauer: 1 Jahre

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 110 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Konstanter Lichtstrom: Nein
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000
- Farbraum: (0.380, 0.380) RGO
- Lichtquelle ersetzbar: Nein
- Abstrahlungswinkel Leuchte: 110°
- Lichtleistung (spezifiziert) (Nom): 76,00 lm/W
- Lichtstrom: 960 lm
- Reflektor-Material: -

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional
- Typ: Downlight

Andere Eigenschaften

- CE-Zeichen: CE-Zeichen
- EU RoHS-konform: Ja

Stromversorgung

- Eingangsspannung: 220 bis 240
- Einschaltstrom: 5,6 A
- Leistungsfaktor (Anteil): 0.51

Stromverbrauch

- Stromverbrauch: 12,5 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,09 kg
- Ausschnittlänge: 12,5 cm
- Ausschnittbreite: 12,5 cm
- Höhe: 4,7 cm
- Länge: 14 cm
- Einbautiefe: 10,5 cm
- Breite: 14 cm
- Gesamter Durchmesser: 140 mm
- Gesamte Höhe: 47 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15.000 Stunde(n)
- Durchmesser: 140 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 960
- Lichtfarbe: 4000
- Netzstrom: 220-240
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Leuchte ist kompatibel mit Lampe(n) der Klasse: A+
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12.5
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II
- Dimmbar: Nein
- Brandschutzkennzeichnung: Zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen
- Schutzart (IP): IP20 | Fingergeschützt
- Netzfrequenz: 50 or 60
- Schlagschutz (IK): IK03 | 0,3 J
- IEC-Schutzklasse: Schutzklasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696173602
- Nettogewicht: 0,090 kg
- Bruttogewicht: 0,121 kg
- Höhe: 14,200 cm
- Länge: 14,100 cm
- Breite: 5,400 cm
- Materialnummer (12NC): 915005805801



Ausstellungsdatum:
2023-11-06
Version: 0.733

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.