

PHILIPS

Downlight

Funzionale

MESON

Bianco



8718696173602



Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono una luce ideata per il comfort dei tuoi occhi.

Facile da usare

- Ideale per stanze con soffitti bassi, fornisce un'attrezzatura discreta e sottile.

Effetto luminoso

- Luce brillante con distribuzione uniforme

Sicurezza

- Nessuna radiazione UV dannosa

Montaggio

- Driver integrato con connettore per facilitare l'installazione.

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

In evidenza

Adatto per soffitti bassi Design sottile Luce brillante con distribuzione uniforme

Per illuminare davvero le tue stanze, scegli questa luce con distribuzione uniforme che si propaga in modo omogeneo nello spazio.

Nessuna radiazione UV dannosa

Il prodotto è progettato per eliminare qualsiasi radiazione UV potenzialmente dannosa.

Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

Driver integrato con connettore per facilitare l'installazione.

Consente un'installazione facile e sicura senza cavi o senza richiedere conoscenze speciali.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: bianco
- Materiale: plastica
- Colore alloggiamento: Bianco
- Materiale del corpo: Plastica

Durata

- Range temperatura ambiente: Da -20 a +40 °C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

Garanzia

- Periodo di garanzia: 1 anni

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- = Emissione luminosa costante: No
- Temperatura del colore correlata: 4000
- Cromaticità iniziale: (0.380, 0.380) RGO
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa: 110°
- Efficienza luminosa (specificata) (Min): 76,00 lm/W
- Flusso luminoso: 960 lm
- Materiale del riflettore: -

Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Tipo: Downlight

Altre caratteristiche

- Marchio CE: Marchio CE
- Conforme a RoHS: Sì

Assorbimento

- Tensione in ingresso: Da 220 a 240
- Corrente di spunto: 5,6 A
- Fattore di potenza (frazione): 0.51

Consumo energetico

- Consumo energetico: 12,5 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,09 kg
- Lunghezza incasso: 12,5 cm
- Larghezza incasso: 12,5 cm
- Altezza: 4,7 cm
- Lunghezza: 14 cm
- Distanza incasso: 10,5 cm
- Larghezza: 14 cm
- Diametro complessivo: 140 mm
- Altezza complessiva: 47 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 140 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 960
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: 220-240
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- L'apparecchio è compatibile con lampadine di classe: A+
- Completo di lampada wattaggio: 12.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II
- Dimmerabile: No
- Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

- e una gestione termica: IP20 | Anti manomissione
- Frequenza di linea: 50 or 60
- Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK03 | 0,3 J
- Classe di protezione IEC:: Classe di isolamento II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696173602
- Peso netto: 0,090 kg
- Peso lordo: 0,121 kg
- Altezza: 14,200 cm
- Lunghezza: 14,100 cm
- Larghezza: 5,400 cm
- Numero materiale (12NC): 915005805801



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.733

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.