

PHILIPS

Lamppu

LED

12,5 W (100 W)

E27

Kylmä valkoinen

8718696510308



Upeat LED-lamput kotiin

Philipsin LED-lamput tarjoavat viileän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Ympäristöystävällinen valinta

- Energiansäästö alkaa, kun sytytät valot

Pehmeä valo

- Tuottaa pehmeän ja miellyttävän valon

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Energiaa säästävä

Kaikki Philipsin energiansäästälamput pienentävät sähkölaskua heti, kun painat kytkintä. Ne käyttävät elinkaarensa aikana vähemmän kilowatteja, joten säästät selvää rahaa. Energiansäästö vaihtelee lampun tyyppin ja tekniikan mukaan.

Tuottaa mukavan valon

Sytytettynä tämä lamppu tuottaa valoa kaikkialle ympärilleen perinteisen hehkulampun tavoin. Se luo rennon ilmapiirin tuottamalla pehmeän valkoista valoa, joka ei haalista kankaiden tai kalusteiden värejä. Pehmeän valkoisen valon lisäksi valaisimessa on myös leveä valokeila, joka sopii täydellisesti yleisvalaistukseen.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön



Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen LED-lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Vakio
- Himmennettävä: ei
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta

Polttimon mitat

- Korkeus: 11 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valon väriluokka: Kylmä valkoinen
- Valovirta: 1521 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5 s
- Vastaava värilämpötila (nim.): 4000 K
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 121 lm/W
- Valovirta: 1 521 lm

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 115 mA
- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.5

Tehonkulutus

- Tehokerroin: >0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 12,5 W
- Tehon vastaavuus: 100 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 12,5 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,7 cm

Mitoitusarvot

- Mitoitusteho: 12.5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 397637
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Viivatiheys: 50 to 60 Hz
- Kanta: E27 | E27

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696510308
- Nettopaino: 0,08 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 11,9 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 6,2 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929001312402

