PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

12,5 Вт (100 Вт)

E27

Холодный белый

8718696510308

Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Светодиодные лампы Philips излучают нейтрально белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит матовую лампу накаливания.

Экологичность
- Экономьте электроэнергию с момента включения

Эффект мягкого света
- Мягкий, приятный свет

Нечто большее, чем просто освещение
- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Особенности

Высокая энергоэффективность
Все энергосберегающие лампы Philips дают возможность экономить электроэнергию с момента включения, снижая ваши расходы. Экономия энергии различается в зависимости от типа лампы и используемой технологии.

Приятный свет
Эта лампа обеспечивает рассеянное освещение, как от лампы накаливания. Мягкий белый свет создает атмосферу уюта, не вызывая выцветания тканей или мебели. Кроме мягкого белого света она также излучает широкий луч, идеальный для общего освещения помещений.

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Технические характеристики

характеристики лампы
- Форма: стандартный
- С регулировкой яркости: нет
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Покрытие лампы: Матовый

Размеры лампы
- Высота: 11 см
- Ширина: 6 см

Срок службы
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 1521 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: 0.5 s
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 4000 K
- Эффективность освещения (номинальная) (ном.): 121 лм/Вт
- Светоотдача: 1 521 лм

Другие характеристики
- Сила тока лампы: 115 mA
- Маркировка CE: Да
- RoHS-совместимый: Да

Размеры и масса упаковки
- Масса нетто: 0,076 kg

Мощность
- Коэффициент мощности (доля): 0.5

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: >0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 12,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): E
- Энергопотребление: 12,5 В

Размеры и вес изделия
- Длина: 10,7 см

Расчетные значения
- расчетная мощность: 12.5 В

Технические характеристики
- Частота: 50 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 397 637
- Референтное измерение потока: Sphere
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Крышка-цоколь: E27 | E27

Лампа
- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8718696510308
- Масса брутто: 0,099 g
- Высота: 11,900
- Длина: 6,200
- Ширина: 6,200
- Номер материала (12NC): 929001312402

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.560

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com