

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

12,5 Вт (100 Вт)

E27

Холодне біле

8718696510308



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють прохолодне біле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Раціональний вибір

- Заощаджуйте енергію з тої миті, як клацнете вимикачем

Ефект м'якого освітлення

- Випромінює м'яке, комфортне світло

Більш, ніж просто освітлення

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Найважливіше

Енергоефективність

Усі енергозберігаючі лампи Philips заощаджують енергію з моменту, коли ви клацнете вимикачем. Протягом строку своєї служби вони споживають менше кВт-годин електроенергії, тому й рахунки за світло приходять менші. Рівень економії енергії залежить від типу лампи та використаної технології.

Випромінює комфортне світло

Після увімкнення ця лампа випромінює світло в усіх напрямках, подібно до лампи розжарювання. Вона створює затишну атмосферу, причому її м'яке біле світло не викликає вицвітання кольору тканин та обивки меблів. На додаток до м'якого білого спектру, лампа також має широкий кут розсіювання світла, який ідеально підходить для загального освітлення кімнат.

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання



Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи за доступною ціною.

Характеристики

Характеристики

- Форма: Звичайна
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27

Розміри лампи

- Висота: 11 см
- Ширина: 6 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0.7
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле світло
- Номінальний світловий потік: 1521 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

Інші характеристики

- Струм у лампі: 115 mA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: >0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 12,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W
- Energy Efficiency Class: E

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,7 см

Номінальні значення

- Номінальна потужність: 12.5 W

Технічні характеристики

- Частота: 50 Hz

Лампа

- Стабільність кольору: 6

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696510308
- Вага нетто: 0,076 kg
- Вага брутто: 0,099 kg
- Висота: 11,900 cm
- Довжина: 6,200 cm
- Ширина: 6,200 cm
- Артикул (12NC): 929001312402



Дата виходу: 2021-09-23
Версія: 0.512

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com